



# ARMARIOS DE OZONO

DAN\_O3 300 / 600 / 1250

Los armarios de ozono permiten desinfectar y desodorizar todo tipo de prendas, accesorios o materiales que no se pueden lavar, sin necesidad de utilizar productos químicos.

El armario de ozono permite una higiene natural en muchos casos concretos.

## CARACTERÍSTICAS

Paneles en skinplate  
Versión OPL o autoservicio  
3 capacidades disponibles  
Puerta bloqueada con doble electroimán  
Indicador luminoso del estado del ciclo  
Sin necesidad de ventilación externa  
Filtro de carbono activo de fácil recambio

## FUNCIONAMIENTO

### FASE 1

Llenar el armario > creación de ozono dentro del armario

### FASE 2

Concentración del ozono en el compartimento con el material a desinfectar

### FASE 3

Destrucción del ozono dentro del armario > vaciar el armario



**OZONE**  
by **DANUBE**

## OPCIONES

- Estantes extras
  - 1 unidad modelo DAN-O3 300
  - 2 unidades modelo DAN-O3 600
  - 4 unidades modelo DAN-O3 1250
- Reemplazo de pies por ruedas
- Mueble skinplate color
- Kit anclaje armario ozono (recambio)



Intertek



Intertek

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DAN_O3 300	DAN_O3 600	DAN-O3 1250
Capacidad	lt	313	626	1252
<b>CONEXIONES</b>				
Tensión eléctrica de serie	V	230	230	230
Frecuencia eléctrica de serie	Hz	50/60	50/60	50/60
Potencia generador ozono	W	80	80	80
Generador ozono	g/h	10	10	10
Potencia ventilador generación ozono	W	40	40	40
Potencia ventilador destrucción ozono	W	40	80	80
<b>DIMENSIONES INTERIORES</b>				
Ancho	mm	606	606	1.256
Profundo	mm	700	700	700
Alto	mm	737	1.475	1.475
<b>DIMENSIONES / DIMENSIONES DE EMBALAJE</b>				
Ancho neto / bruto	mm	680 / 740	680 / 740	1.330 / 1.390
Profundo neto / bruto	mm	790 / 850	790 / 850	790 / 850
Alto neto / bruto	mm	1.112 / 1.257	1.850 / 1.995	1.850 / 1.995
Peso neto / bruto	mm	96 / 102	126 / 132	169 / 181
Volumen	m3	0,60 / 0,79	0,99 / 1,25	1,94 / 2,35

DAN-O3 600

DAN-O3 1250

DAN-O3 300

