

CABINES  
D'OZONE

OZONE  
CABINETS



# UNE HYGIÈNE MAXIMALE ET NATURELLE

MAXIMUM HYGIENE  
IN A NATURAL WAY



## L’ozone comme solution pour assainir et désodoriser tous vos vêtements

Les cabines d’ozone série DAN\_O3 sont spécialement conçues pour **DÉSODORISER** et **ASSAINIR** tout type de vêtements, accessoires et matériaux en utilisant seulement l’ozone.

**L’ozone (O<sub>3</sub>)** est un gaz incolore ou bleu pâle, un puissant oxydant, avec de nombreuses applications industrielles. Ses deux principales fonctions sont MICROBICIDE et DÉSODORISANTE.

Les vêtements et accessoires sont désinfectés de façon naturelle, sans produits chimiques.

## Ozone as a solution to sanitize and deodorize all your garments

The DAN\_O3 cabinet series are cabins designed to **DEODORIZE** and **SANITIZE** all kinds of clothes, accessories and materials by using ozone.

**Ozone (O<sub>3</sub>)** is a colorless or pale blue gas, a powerful oxidant, with many industrial applications. The two main functions are MICROBICIDE and DEODORIZING.

Garments and accessories are hygienised in a natural way, without chemical products.



## DAN\_O3 300 / 600 / 1250

| MODELE   MODEL | CAPACITÉ   CAPACITY | DIMENSIONS<br>mm.   |
|----------------|---------------------|---------------------|
|                | Litres   liters     |                     |
| DAN_O3 300     | 313                 | 680 x 790 x 1.112   |
| DAN_O3 600     | 626                 | 680 x 790 x 1.850   |
| DAN_O3 1250    | 1.252               | 1.330 x 790 x 1.850 |



# DES FONCTIONNALITÉS REMARQUABLES

## OUTSTANDING FEATURES



Panneaux en skinplate.  
Versions standard ou libre-service.  
Trois modèles disponibles.  
Verrouillage de la porte par double électroaimant évitant toute ouverture pendant le cycle.  
Indicateur lumineux de statut du cycle.  
Aucune ventilation externe nécessaire.

### OPTIONS

Étagères supplémentaires.  
Roues en remplacement des pieds  
Kits monnayeurs pour libre-service  
Kit d'ancrage pour cabine ozone (pièce)



Panels in skinplate.  
OPL and COIN versions.  
Three models available.  
Door locked with double electromagnet, avoiding any opening during the cycle.  
Light indicator of cycle status.  
No need of external ventilation.

### OPTIONS

Extra shelves.  
Wheels instead of feet.  
Coin kits for self-service.  
Fixing base for ozone cabinet (part)

## Sécurité et hygiène :

Un cycle complet d'ozonisation a une durée minimale de 10 minutes.

**La concentration d'ozone peut atteindre 7 ppm.**

L'armoire est conçue pour garantir aucune fuite d'ozone pendant toute la durée du processus.

## Safety and hygiene:

The complete ozonation cycle has a minimum duration of 10 minutes.

**The ozone concentration is up to 7 ppm.**

The cabinet has a design that guarantees no ozone leakage throughout the process.



**OZONE**  
by DANUBE

### PHASE 1

Remplir la cabine.  
Création de l'ozone à l'intérieur de la cabine (temps fixe)

### STEP 1

Filling the cabinet.  
Creating ozone inside the cabinet (fixed time)

### PHASE 2

Concentration d'ozone dans le compartiment avec le matériel à désinfecter (temps programmable)

### STEP 2

Ozone concentration in the compartment with the material to be disinfected (programmable time)

### PHASE 3

Destruction de l'ozone à l'intérieur de la cabine (temps fixe).  
Vider la cabine.


### STEP 3

Destruction of ozone inside the cabinet. (fixed time)  
Emptying the cabinet



Filtres à charbon actif efficaces et faciles à remplacer (tous les 2000 cycles ou après un an) pour détruire l'ozone avant d'ouvrir la porte.

Highly effective carbon filters, easy to replace (at 2,000 cycles or after a year), for the destruction of ozone before opening the door.





Casques  
Helmets



Combinaisons  
Jumpsuits



Blousons  
Jackets



Chaussures  
Shoes



Bottes  
Boots



Chapeaux  
Hats



Casquettes  
Caps



Sacs à dos  
backpacks



Peluches  
Stuffed animals



Couvre-lits  
Bedspreads



Rideaux  
Curtains



Corbeilles et textiles  
pour animaux...  
Pet beds and clothes...

## DRYING

- 1 Load your garments into the machine and lock the door safely.
- 2 Go to the control panel, insert coins or card and select your machine number.
- 3 Select the washing program with the arrows on the touch screen display.
- 4 Press start on the touch screen of the machine.
- 5 When the cycle has finished, open the door and unload.

## WASHING

- 1 Load your garments into the machine and lock the door safely.
- 2 Go to the control panel, insert coins or card and select your machine number.
- 3 Select the washing program with the arrows on the touch screen display.
- 4 Press start on the touch screen of the machine.
- 5 When the cycle has finished, open the door and unload.

## Le complément idéal pour les laveries automatiques

Il permet d'assainir tout type de vêtements et d'objets.  
Différents systèmes de paiement sont possibles :  
monnayeur jetons ou pièces ou la centrale de paiement  
DANUBE LAUNDRY KIOSK

## The ideal complement for laundrettes

You can sanitize all types of garments and materials.  
Different payment systems are possible: token or coinier kit  
or the DANUBE LAUNDRY KIOSK central pay





Oreillers  
Pillows



Tapis  
Carpets



Vestes  
Jackets



Chaussures  
Shoes



Couvertures  
Blankets



Chapeaux  
Hats



Casquettes  
Caps



Sacs à main  
Handbags



Jouets  
Toys



Couvre-lits  
Bedspreads



Rideaux  
Curtains



Robes de chambre...  
Dressing gowns...



## Un puissant microbicide et désodorisant

L'ozone agit comme un bactéricide, en plus d'être désinfectant et désodorisant. Il ne masque pas les odeurs, il les détruit.

## Powerful microbicidal and deodorizing agent

Ozone acts as a bactericide, as well as a disinfectant and deodorant. It does not mask bad odours, it destroys them.

# Applications

LAVERIES AUTOMATIQUES  
COIN LAUNDRIES



PRESSINGS  
DRY CLEANER'S



UNIFORMES DE POMPIERS  
FIRE FIGHTERS



COSTUMES DE SCENE  
THEATER CLOTHING



BED & BREAKFAST  
BED & BREAKFAST



SALLES DE SPORT  
GYMS



MAGASINS DE VÊTEMENTS  
CLOTHES SHOPS



SECTEUR SANITAIRE  
HEALTHCARE SECTOR



## DONNEES TECHNIQUES | TECHNICAL DATA

|                                                                                 | UNIT. | DAN_O3 300 | DAN_O3 600 | DAN_O3 1250 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|-------------|
| CAPACITE   CAPACITY                                                             |       |            |            |             |
| Capacité / Capacity                                                             | l     | 313        | 626        | 1252        |
| CONNEXIONS   CONNECTIONS                                                        |       |            |            |             |
| Tension électrique standard / Standar Electric Tension                          | V     | 230        | 230        | 230         |
| Fréquence électrique standard / Standar Electric frequency                      | Hz    | 50/60      | 50/60      | 50/60       |
| Puissance générateur d'ozone / Ozone generator power                            | W     | 80         | 80         | 80          |
| Générateur d'ozone / Ozone generation                                           | g/h   | 10         | 10         | 10          |
| Puissance ventilateur générateur d'ozone / Ozone generation fan power           | W     | 40         | 40         | 40          |
| Puissance ventilateur destructeur d'ozone / Ozone destruction fan power         | W     | 40         | 80         | 80          |
| DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE   DIMENSIONS / DIMENSIONS WITH PACKAGING |       |            |            |             |
| Largeur nette / brute / Net width / Gross width                                 | mm    | 680/740    | 680/740    | 1330/1390   |
| Profondeur nette / brute / Net depth / Gross depth                              | mm    | 790/850    | 790/850    | 790/850     |
| Hauteur nette / brute / Net Height / Gross Height                               | mm    | 1112/1257  | 1850/1995  | 1850/1995   |
| Poids net / brut / Net weight / Gross weight                                    | Kg    | 96/102     | 126/132    | 169/181     |

CABINES  
D'OZONE

OZONE  
CABINETS

[www.danube-international.com](http://www.danube-international.com)



ONNERA LAUNDRY FRANCE SAS  
3 rue Léonard de Vinci  
Parc d'Activités de Sologne - CS 10026  
41600 Lamotte-Beuvron - FRANCE  
Tél.: +33 (0)2 54 88 05 76  
Fax: +33 (0)2 54 96 89 04  
Hotline: +33 (0)2 54 88 83 22  
[support@danube.fr](mailto:support@danube.fr)  
SAV: +33 (0)2 54 88 83 65  
Logistique commandes:  
+33 (0)2 54 88 05 76  
[info.olf@onneragroup.com](mailto:info.olf@onneragroup.com)

PLUS D'INFO:



ONNERA GROUP