

CABINES
D'OZONE

ARMARIOS
DE OZONO



UNE HYGIÈNE MAXIMALE ET NATURELLE

HIGIENE MÁXIMA Y NATURAL



L'ozone comme solution pour assainir et désodoriser tous vos vêtements

Les cabines d'ozone série DAN_O3 sont spécialement conçues pour **DÉSODORISER** et **ASSAINIR** tout type de vêtements, accessoires et matériaux en utilisant seulement l'ozone.

L'ozone (O₃) est un gaz incolore ou bleu pâle, un puissant oxydant, avec de nombreuses applications industrielles. Ses deux principales fonctions sont MICROBICIDE et DÉSODORISANTE.

Les vêtements et accessoires sont désinfectés de façon naturelle, sans produits chimiques.

El ozono como solución para desinfectar y desodorizar toda su ropa

Los armarios de ozono de la serie DAN_O3 están especialmente diseñados para **DESODORIZAR** y **SANEAR** todo tipo de prendas, accesorios y materiales utilizando únicamente ozono.

El **ozono (O₃)** es un gas incoloro o azul pálido, un potente oxidante, con numerosas aplicaciones industriales. Sus dos funciones principales son MICROBICIDA y DESODORIZANTE.

La ropa y los accesorios se desinfectan de forma natural, sin productos químicos.



DAN_O3 300 / 600 / 1250

MODELE MODELO	CAPACITÉ CAPACIDAD	DIMENSIONS mm.
	Litres litros	
DAN_O3 300	313	680 x 790 x 1.112
DAN_O3 600	626	680 x 790 x 1.850
DAN_O3 1250	1.252	1.330 x 790 x 1.850



DES FONCTIONNALITÉS REMARQUABLES

CARACTERÍSTICAS NOTABLES



Panneaux en skinplate.
Versions standard ou libre-service. Trois modèles disponibles.
Verrouillage de la porte par double électroaimant évitant toute ouverture pendant le cycle.
Indicateur lumineux de statut du cycle.
Aucune ventilation externe nécessaire.

OPTIONS

Roues en remplacement des pieds
Kits monnayeurs pour libre-service



Paneles Skinplate.
Versiones estándar o de autoservicio.
Tres modelos disponibles.
Doble cierre electromagnético de la puerta para evitar su apertura durante el ciclo. Indicador luminoso del estado del ciclo. No requiere ventilación externa.

OPCIONES

Ruedas para sustituir los pies
Kits monedero / fichero para el autoservicio

Sécurité et hygiène :

Un cycle complet d'ozonisation a une durée minimale de 10 minutes.

La concentration d'ozone peut atteindre 7 ppm.

L'armoire est conçue pour garantir aucune fuite d'ozone pendant toute la durée du processus.

Seguridad y salud :

Un ciclo completo de ozonización tiene una duración mínima de 10 minutos.

La concentración de ozono puede alcanzar 7 ppm.

El armario es diseñada para garantizar que no haya fugas de ozono durante todo el proceso.



OZONE
by DANUBE

PHASE 1

Remplir la cabine.
Création de l'ozone à l'intérieur de la cabine (temps fixe)

STEP 1

Llenado del armario.
Creación de ozono en el interior del armario.
(tiempo fijo)

PHASE 2

Concentration d'ozone dans le compartiment avec le matériel à désinfecter (temps programmable)

STEP 2

Concentración de ozono en el compartimento con el material a desinfectar (tiempo programable)

PHASE 3

Destruction de l'ozone à l'intérieur de la cabine (temps fixe).
Vider la cabine.


STEP 3

Destrucción del ozono dentro del armario (tiempo fijo).
Vaciar el armario.



Filtres à charbon actif efficaces et faciles à remplacer (tous les 2000 cycles ou après un an) pour détruire l'ozone avant d'ouvrir la porte.

Filtros de carbón activado eficientes y fáciles de sustituir (cada 2000 ciclos o al cabo de un año) para destruir el ozono antes de abrir la puerta.





Casques
Casco



Combinaisons
mono



Blousons
Chaqueta



Chaussures
Zapatos



Bottes
Botas



Chapeaux
Sombrero



Casquettes
Gorra



Sacs à dos
Mochila



Peluches
Pelusas



Couvre-lits
Colcha



Rideaux
Cortina



Corbeilles et textiles
pour animaux...
Cestas y textiles de
animales...

DRYING

- 1 Load your garments into the machine and lock the door safely.
- 2 Go to the control panel, insert coins or card and select your machine number.
- 3 Select the drying program with the arrows on the touch screen also.
- 4 Press start on the touch screen of the machine.
- 5 When the cycle has finished, open the door and unload.

WASHING

- 1 Load your garments into the machine and lock the door safely.
- 2 Go to the control panel, insert coins or card and select your machine number.
- 3 Select the washing program with the arrows on the touch screen also.
- 4 Press start on the touch screen of the machine.
- 5 When the cycle has finished, open the door and unload.

Le complément idéal pour les laveries automatiques

Il permet d'assainir tout type de vêtements et d'objets.

El complemento ideal para las lavanderías

Puede desinfectar todo tipo de prendas y materiales.

HERE YOU CAN
SANITIZE YOUR
CLOTHING AND
ACCESSORIES
WITH OZONE



OZONE
by DANUBE



Oreillers
Almohada



Tapis
Alfombra



Vestes
Chaqueta



Chaussures
Zapatos



Couvertures
Colcha



Chapeaux
Sombreros



Casquettes
Gorra



Sacs à main
Bolso



Jouets
Juguete



Couvre-lits
Cubrecama



Rideaux
Cortinas



Robes de chambre...
Bata



Un puissant microbicide et désodorisant

L'ozone agit comme un bactéricide, en plus d'être désinfectant et désodorisant. Il ne masque pas les odeurs, il les détruit.

Un potente microbicida y desodorante

El ozono actúa como bactericida, además de como desinfectante y desodorizante. No enmascara los olores, los destruye.

LAVERIES AUTOMATIQUES
LAVANDERÍAS



PRESSINGS
TINTORERÍA



UNIFORMES DE POMPIERS
TRAJE DE BOMBERO



Aplicaciones

COSTUMES DE SCENE
TRAJES DE ESCENA



BED & BREAKFAST
BED & BREAKFAST



SALLES DE SPORT
GIMNASIO



MAGASINS DE VÊTEMENTS
TIENDAS DE ROPA



SECTEUR SANITAIRE
SECTOR SANITARIO



DONNEES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

	UNIT.	DAN_O3 300	DAN_O3 600	DAN_O3 1250
CAPACITE CAPACIDAD				
Capacité / Capacidad	l	313	626	1252
CONNEXIONS CONEXIONES				
Tension électrique standard / Tensión eléctrica estándar	V	230	230	230
Fréquence électrique standard / Frecuencia eléctrica estándar	Hz	50/60	50/60	50/60
Puissance générateur d'ozone / Potencia del generador de ozono	W	80	80	80
Générateur d'ozone / Generador de ozono	g/h	10	10	10
Puissance ventilateur générateur d'ozone / Pot. ventilador del generador de ozono	W	40	40	40
Puissance ventilateur destructeur d'ozone / Pot. del ventilador que agota el ozono	W	40	80	80
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE				
Largeur nette / brute / Anchura neta / bruta	mm	680/740	680/740	1330/1390
Profondeur nette / brute / Profundidad neta / bruta	mm	790/850	790/850	790/850
Hauteur nette / brute / Altura neta / bruta	mm	1112/1257	1850/1995	1850/1995
Poids net / brut / Peso neto / bruto	Kg	96/102	126/132	169/181

**CABINES
D'OZONE**

**ARMARIOS
DE OZONO**

www.danube-international.com



ONNERA LAUNDRY FRANCE SAS
3 rue Léonard de Vinci
Parc d'Activités de Sologne - CS 10026
41600 Lamotte-Beuvron - FRANCE
Tél.: +33 (0)2 54 88 05 76
Fax: +33 (0)2 54 96 89 04
Hotline: +33 (0)2 54 88 83 22
Parts: partslaundry01@onneragroup.com
France Parts : parts@onneragroup.com
SAV: +33 (0)2 54 88 83 65
Logistique commandes:
+33 (0)2 54 88 05 76
info.olf@onneragroup.com



ONNERAGROUP